ABSAUGARME FÜR LABORE PHARMA uvm.





Modell (Ø 57 mm) PRM-10-305-HL mit:

- Basis für Wandmontage PRM-10-315
- Wandablage PRM-1000 (optional)
- Polycarbonat-Haube (Ø 280 mm) PRM-10-316A (optional)

VERWENDUNG

- Luftabsaugung in der chemischen, Kunststoff- und Maschinenbauindustrie
- Luftabsaugung für die Elektronikindustrie (antistatische Ausführung)
- Luftabsaugung f
 ür Friseure, Zahnarztpraxen, Juweliere, Apotheken
- Luftabsaugung für Labore, Krankenhäuser, Tierärzte, Physiotherapeuten, Schulen
- Luftabsaugung für Schlachthöfe, Supermärkte, Milchverarbeitung

MERKMALE

- Selbsttragender Arm mit Standardventil, mit 2 oder 3 Gelenken
- Erhältlich in vollständig antistatischer Ausführung
- Geringer Druckabfall und niedriger Geräuschpegel
- Erhältlich in Längen von 380 mm bis 1490 mm und mit Einlassdurchmessern von 57 mm und 76 mm
- · Zubehör für Decken-, Wand- und Tischmontage
- Eloxierte Aluminiumrohre und weiße oder schwarze Verbindungsstücke
- Einfache Montage, Wartung und Reinigung
- Maßgeschneiderte Konstruktionslösungen verfügbar



ABSAUGARME FÜR LABORE PHARMA uvm.

Industriesauger Beratung

PERMA ARM STÄRKEN



Die Konstruktion ermöglicht es Ihnen, den Absaugpunkt genau dort zu platzieren, wo Sie ihn benötigen.



Die Gelenke lassen sich mit nur einer Hand einstellen.



Perma Arm ist in den Durchmessern ø 57 mm und ø 76 mm sowie in Längen von 380 mm bis 1490 mm mit 2 oder 3 Gelenken erhältlich. Ventile im Inneren des Arms sind Standard.
Der Arm ist selbsttragend.



Es stehen verschiedene Optionen für die Montage an der Decke, an der Wand oder am Tisch zur Verfügung. Die Halterungen sowie die glatten Verlängerungsrohre gehören zum Standardsortiment.



Die Gelenke sind weiß (bei nicht antistatischen Ausführungen) oder schwarz (bei ESD-antistatischen Ausführungen).



Perma Arm-Arme sind in einer antistatischen ESD-Ausführung erhältlich, bei der die gesamte Installation, vom Ventilator bis zur Absaugstelle, antistatisch ist.



Für unterschiedliche Anforderungen stehen verschiedene Arten von Abzugshauben und Abzugsrohren zur Verfügung unterschiedliche Anforderungen. Auch Ausläufe mit flexiblem Schlauch sind erhältlich.



Perma Arm ist der ideale Arm für den Einsatz in Schullaborräumen, wo über jedem Tisch installierten Polycarbonat-Hauben.



Perma Arm-Arme eignen sich auch für den Einsatz in Schönheitssalons und Friseursalons.

ABSAUGARME FÜR LABORE PHARMA uvm.




TECHNISCHE DATEN

Modell				Armlänge	Gelenke
Nicht antistatische Version mit Wandhalterung	Nicht antistatische Version mit Tischhalterung	Antistatische Version (ESD) mit Wandhalterung	Antistatische Ausführung (ESD) mit Tischhalterung	mm	n
PERMA ARM Ø 57 M	M [Luftdurchsatz: 50-140 m ³	/h]			
PRM-10-300-HL	PRM-10-300-HB	PRM-10-350-SL	PRM-10-350-SB	380	2
PRM-10-301-HL	PRM-10-301-HB	PRM-10-351-SL	PRM-10-351-SB	480	2
PRM-10-302-HL	PRM-10-302-HB	PRM-10-352-SL	PRM-10-352-SB	580	2
PRM-10-303-HL	PRM-10-303-HB	PRM-10-353-SL	PRM-10-353-SB	750	3
PRM-10-304-HL	PRM-10-304-HB	PRM-10-354-SL	PRM-10-354-SB	950	3
PRM-10-305-HL	PRM-10-305-HB	PRM-10-355-SL	PRM-10-355-SB	1150	3
PRM-10-306-HL	PRM-10-306-HB	PRM-10-356-SL	PRM-10-356-SB	1250	3
PRM-10-307-HL	PRM-10-307-HB	PRM-10-357-SL	PRM-10-357-SB	1350	3
PRM-10-308-HL	PRM-10-308-HB	PRM-10-358-SL	PRM-10-358-SB	1420	3
PRM-10-309-HL	PRM-10-309-HB	PRM-10-359-SL	PRM-10-359-SB	1490	3
PERMA ARM Ø 76 M	M [Luftdurchsatz: 100–220 m	n³ /h]			
PRM-10-400-HL	PRM-10-400-HB	PRM-10-450-SL	PRM-10-450-SB	380	2
PRM-10-401-HL	PRM-10-401-HB	PRM-10-451-SL	PRM-10-451-SB	480	2
PRM-10-402-HL	PRM-10-402-HB	PRM-10-452-SL	PRM-10-452-SB	580	2
PRM-10-403-HL	PRM-10-403-HB	PRM-10-453-SL	PRM-10-453-SB	750	3
PRM-10-404-HL	PRM-10-404-HB	PRM-10-454-SL	PRM-10-454-SB	950	3
PRM-10-405-HL	PRM-10-405-HB	PRM-10-455-SL	PRM-10-455-SB	1150	3
PRM-10-406-HL	PRM-10-406-HB	PRM-10-456-SL	PRM-10-456-SB	1250	3
PRM-10-407-HL	PRM-10-407-HB	PRM-10-457-SL	PRM-10-457-SB	1350	3
PRM-10-408-HL	PRM-10-408-HB	PRM-10-458-SL	PRM-10-458-SB	1420	3
PRM-10-409-HL	PRM-10-409-HB	PRM-10-459-SL	PRM-10-459-SB	1490	3


Die nicht antistatischen Modelle haben immer weiße Verbindungsstellen. Die Modelle in der antistatischen Ausführung (ESD) haben immer schwarze Verbindungsstellen. Maximale Einsatztemperatur: 140 °C

BAUBEISPIELE

PERMA ARM \emptyset 57 mm, ESD, 580 mm, 2 Gelenke (Die Länge von 580 mm wird von Mitte zu Mitte der Verbindung gemessen)



PERMA ARM Ø 57 mm, ESD, 1150 mm, 3 Gelenke (Die Länge von 1150 mm wird von Mitte zu Mitte des Gelenks gemessen)




ABSAUGARME FÜR LABORE PHARMA uvm.



AUSWAHLHILFE NACH BRANCHE

Sektor	Armtyp	Ø 57 mm	Ø 57 mm ESD	Ø 76 mm	Ø 76 mm ESD
Zahntechniker mit	Absaugstutzen	✓		✓	
Tierärzte und Kliniken	mit runder oder konischer Absaughaube			V	
Podologie	mit konischer Absaughaube	√			
Nagelrekonstruktio	on mit Absaugstutzen	√			
Ärzte und Spezialisten	mit Saugdüse, mit konischer Saughaube	√		√	
Laboratorien	mit Absaugstutzen, mit Absaughaube		V	✓	V
Krankenhäuser	mit Absaugstutzen			√	
Apotheken	mit Absaugstutzen			✓	
Goldschmie	mit Absaugstutzen, mit Absaughaube	✓		✓	
de Friseure	mit Flachbildschirm, mit Abzugshaube	√			
Klassenzimme r von Schulen und	mit Absaugstutzen, mit konischer Absaughaube	~		V	
Universitäten Elektroniki ndustrie	mit Absaugstutzen		√		V

DRUCKABFALL



STANDARD-ZUBEHÖR

	Modell	Ø Saugleistung	Antistatische Ausführung (ESD)	Beschreibung
ŤŤ	PRM-10-315	57 mm	, ,	Sockel für Wand- oder Deckenmontage, L 180 mm, Ø 100 mm
	PRM-10-415	76 mm		Sockel für Wand- oder Deckenmontage, L. 180 mm, Ø 100 mm
1	PRM-10-500	57 mm		Halterung für Tischmontage, wird in eine Öffnung Ø 105 mm im Tisch eingebaut, Anschluss Ø 80 mm
•	PRM-10-500A	76 mm		Halterung für Tischmontage, wird in eine Öffnung mit Ø 105 mm im Tisch eingebaut, Anschluss Ø 80 mm
5	PRM-10-365	57 mm	√	Sockel für Wand- oder Deckenmontage, L 180 mm, Ø 100 mm
	PRM-10-465	76 mm	√	Sockel für Wand- oder Deckenmontage, L. 180 mm, Ø 100 mm
	PRM-10-365B	57 mm	V	Halterung für Tischmontage, wird in einer Öffnung mit Ø 105 mm im Tisch installiert, Anschluss Ø 80 mm
•	PRM-10-465B	76 mm	V	Tisch eingebaut, Anschluss Ø 80 mm
	PRM-10-321	57 mm		Konische Aluminiumhaube, Ø 150 mm
	PRM-10-421	76 mm		Konische Aluminiumhaube, Ø 150 mm
	PRM-10-366	57 mm	V	Konische Aluminiumhaube, Ø 150 mm
	PRM-10-466	76 mm	V	Konische Aluminiumhaube, Ø 150 mm

ABSAUGARME FÜR LABORE PHARMA uvm.



OPTIONAL

	Modell	Ø Ansaugung	Antistatische Ausführung (ESD)	Beschreibung
	PRM-10-501	57 mm		Halterung zur Befestigung an der Tischkante, Ø 80 mm
	PRM-10-501A	76 mm		Halterung zur Befestigung an der Tischkante, Ø 80 mm
	PRM-10-365C	57 mm	√	Halterung zur Befestigung an der Tischkante, Ø 80 mm
	PRM-10-465C	76 mm	√	Halterung zur Befestigung an der Tischkante, Ø 80 mm
	PRM-1000	57–76 mm		Regal für Wandmontage
	PRM-1000 ESD	57 - 76 mm	V	Regal für Wandmontage
6	PRM-10-316A	57 mm		Polycarbonat-Haube, Ø 280 mm
	PRM-10-416A	76 mm		Polycarbonat-Haube, Ø 280 mm
	PRM-10-317	57 mm		Konische Haube aus Polycarbonat, Ø 250 mm
	PRM-10-417	76 mm		Konische Haube aus Polycarbonat, Ø 250 mm
	PRM-10-374A	57 mm	√	Konische Haube aus lackiertem Polycarbonat, Ø 280 mm
	PRM-10-470A	76 mm	√	Konische Haube aus lackiertem Polycarbonat, Ø 280 mm
	PRM-10-325	57 mm		Absaugstutzen aus Aluminium, Länge 350 mm
	PRM-10-423	76 mm		Saugstutzen aus Aluminium, Länge 350 mm
	PRM-10-368	57 mm	√	Saugstutzen aus Aluminium, Länge 350 mm, ESD
	PRM-10-468	76 mm	√	Saugstutzen aus Aluminium, Länge 350 mm, ESD
-				